



2 x RJ11 UTP, rak

Inkl. 2 x adapter 9.1 och 2 kontakter



2 x RJ11 UTP, rak

Inkl. 2 x adapter 9.1 och 2 kontakter



BASE



170-75214 Bitar: 10 For screw fixing, centre distance 71 mm

CENTRUMPLATTA MED OGENOMSKINLIGT MÄRKNINGSFÖNSTER



101-65200 Bitar: 10




161-65200 Bitar: 10

170-75214

4 year
warranty

2 RJ11-connections UTP, flat model, incl. flush-mounting frame 71 x 71 mm with skruvfixering



This mechanism with 2 RJ11 connection points is used to connect 2 telephones or a fax and a telephone. It is connected in a star configuration to the central connection cabinet. The flush-mounting frame has interior dimensions 45x45 mm and exterior dimensions 71x71 mm. Basen har uppvikta laxstjärter längs alla sidor vilket möjliggör både vertikal och horisontell snabb och perfekt sammankoppling (mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 x 71 mm) av flera baser. De uppvikta kanterna på utsidan av basen och deras fortsättning på insidan ger ytterligare stabilitet. A finishing set and flush surround plate in the colour of your choice must be ordered separately.

2 RJ11-connections UTP, flat model, incl. flush-mounting frame 71 x 71 mm with skruvfixering.

Monteringsram blindlock/audio/video. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa. Infällningsramen är tillverkad av 1 mm tjock metall som är galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna. På de horisontella och vertikala axlarna har infällningsramen 4 spår för skruvmontering i infällningsdosor. Dessa spår har en skruvöppning på 7 mm. Infällningsramen 4 skruvhål (som anges av en skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler. Mitten av infällningsramen är märkt (kritstreck, laser, etc.) i både horisontell och vertikal riktning, så att montering på en eller flera mekanismer kan genomföras snabbt och enkelt. Basen har uppvikta laxstjärter längs alla sidor vilket möjliggör både vertikal och horisontell snabb och perfekt sammankoppling (mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 x 71 mm) av flera baser. De uppvikta kanterna på utsidan av basen och deras fortsättning på insidan ger ytterligare stabilitet. Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.